

elektromagnetický ventil

MFXMH-5/2K-FR-NA



FESTO

číslo dielca: 183977

Výbehový typ

s obrazcom otvorov pod3/4a NAMUR,
s ručným pomocným ovládaním, bez elektromagnetickej cievky a bez zásuvky.

elektromagnetickú cievku a zásuvku treba objednať separátne.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Šírka	44,5 mm
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Menovitá hodnota	8 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	reverzibilný
Riadiaci tlak	2 ... 10 bar
b-hodnota	0,25
C-hodnota	3 l/sbar
Čas vypnutia	90 ms
Čas zapnutia	20 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:·:·]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Teplota média	-5 ... 40 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou
prípoj dýchacieho otvoru	interný
Pneumatická prípojka 1	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 2	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR