


spojka KSE-19-24-D06-D11

číslo dielca: 184264

FESTO

pre DGE



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	6 mm
Priemer držiaka 2	11 mm
Velkosť	19
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,47 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	12 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS