

Vzduchová úsporná pištoľ

LSP-1/4-C

číslo dielca: 184318

FESTO

[z umelej hmoty](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odsávania	dávkovateľný proces fúkania
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Štandardný menovitý prietok	120 l/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	125 g
Pneumatická prípojka	vnútorný závit G1/4
Materiál telesa	PA6 - zosilnený