


Pomocné ručné ovládanie HAB-1/2

číslo dielca: 184588

FESTO

pre odfuk



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	14 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Funkcia ventilu	odvetrávací prvok
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	165 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	45 Nm
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná