


Zásuvka snímača SIE-GD

číslo dielca: 18494

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
Hmotnosť výrobku	13 g
Elektrická prípojka	4-pólový Priama zásuvka / skrutková svorka M12x1
Označovanie zástrčiek	A
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Prípustný priemer kábla	4 ... 6 mm
Prierez prípojky	0,25 ... 0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál tesnení	CR FPM
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz Biely bronz, poťahnutý