


# Zásuvka FBSD-GD-9

číslo dielca: 18495

FESTO

pre prípoj Felddbus na ventilových a inštalačných termináloch.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	29 g
Elektrická prípojka	4-pólový Priama zásuvka / skrutková svorka Prípojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 M12x1
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250$ V
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 250$ V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg9
Prípustný priemer kábla	8 ... 9,5 mm
Prierez prípojky	0,75 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA - zosilnený
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál kontaktov zástrčky	bronz Biely bronz, poťahnutý