


Valec so svorníkmi CRDNG-5"- -PPV-A

číslo dielca: 185372

FESTO

odolné voči korózii, podľa ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pre bezdotykové snímanie. S obojstranným nastaviteľným tlmením v koncových polohách.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	2.000 mm
priemer piesta	5"
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
koniec piestnej tyče	vonkajší závit
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	6.881 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	7.363 N
Pneumatická prípojka	1/2 NPT
Materiál krytu	odlievanie ušľachtilej ocele
Materiál tesnení	FPM TPE-U(PU)
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ