


# Valec so svorníkmi CRDNG-5"- -PPV-A-S2

číslo dielca: 185402

FESTO

odolné voči korózii, s priebežnou piestnou tyčou, podľa ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pre bezdotykové snímanie. S obojstranným nastaviteľným tlmením v koncových polohách.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Zdvih                                     | 2.000 mm   |
| priemer piesta                            | 5"   |
| podľa normy                               | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Tlmenie                                   | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh      |
| koniec piestnej tyče                      | vonkajší závit   |
| Pracovný tlak                             | 0,6 ... 10 bar   |
| činnosť                                   | dvojčinný  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)            |
| Teplota okolia                            | -20 ... 80 °C  |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok     | 6.881 N  |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred      | 6.881 N  |
| Pneumatická prípojka                      | 1/2 NPT  |
| Materiál krytu                            | odlievanie ušľachtilej ocele   |
| Materiál tesnení                          | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Materiál telesa                           | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                                      |
| Materiál piestnej tyče                    | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                                      |