

kruhový valec CRDSNU-1/2"- -P-A-S2



číslo dielca: 185403

FESTO

koróziovzdorné, s priebežnou piestnicou
zakladajúce sa na DIN ISO 6432, pre bezdotykové snímanie, v
kombinovanom vyhotovení s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových
polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



Exemplary representation

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 0,4 ... 8 " |
| priemer piesta | 1/2" |
| podľa normy | ISO 6432 |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| koniec piestnice | vonkajší závit |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 51 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 51 N |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 43,9 g |
| Pneumatická prípojka | UNF5-44 |