

prípojacie vedenie KM12-M12-GSWD-1-4

číslo dielca: 185499

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 60 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 75 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3,8 A
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	66 g
Elektrická prípojka	kábel 4-žilový priama zástrčka / uhlová zásuvka M12x1 / M12x1 4-pólový / 4-pólový
Káblové usporiadanie	4x0,34
Dĺžka kábla	1 m
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre skriňu	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)