

Jednotka úpravy vzduchu LFR-1/4-D-MIDI-KB-A

FESTO


číslo dielca: 185724

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Pozostávajúce z ručného spínacieho ventilu, regulačný ventil s filtrom a rozbočovací modul, s upevňovacími uholníkmi.

S automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Velkosť | Midi |
| Typový rad | D |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 40 µm |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Konštrukčné vyhotovenie | Odbočovací modul spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom |
| Max. množstvo kondenzátu | 43 cm ³ |
| Misková ochrana | kovový ochranný kôš |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak | 2 ... 12 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,25 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 1.720 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2.200 g |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Materiál nádoby | PC |