

# Jednotka úpravy vzduchu LFR-1/2-D-MAXI-KA-A

FESTO



číslo dielca: 186040

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pozostávajúce z regulačného ventilu s filtrom a z rozbočovacieho modulu, s upevňovacími uholníkmi.

s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul Filters redukčným ventilom a s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	80 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	9.200 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.400 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC