

multipólová zásuvka IMP2-SD-26-EA

číslo dielca: 18665

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	13,5 ... 15 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	7,5 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-40 ... 125 °C
Hmotnosť výrobku	97 g
Elektrická prípojka	zásuvka 26-pinový
Káblový konektor so závitom	Pg16
Označovanie zástrčiek	Y - pre vstupy/výstupy
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
Materiálová informácia pre tesnenia	CR Odolné voči svetlu a oleju
Materiálová informácia pre skriňu	Zliatina medi poniklované
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi pozlátený