



# Zástrčka SEA-GS-7

číslo dielca: 18666

FESTO

pre ventilové terminály.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
Výstup kábla	Priamy
Hmotnosť výrobku	17 g
Elektrický prípoj 1, tvar	okružly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky s pozdĺžnym vrúbkovaním
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	4
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg7
Priemer kábla	3,3 ... 6 mm
Prípustný priemer kábla	4 ... 6 mm
Nominálny prierez vodiča	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PBT
Farba púzdra	čierny
Materiál poistenia skrutiek	PBT
Materiál tesnení	CR FPM
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz Biely bronz, poľahnutý