

Valec s vedením DFP-80-320-PPV-A



FESTO

číslo dielca: 186762

Výbehový typ

poistené proti pootočeniu, pro bezdotykové snímanie krajných polôh.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	320 mm
priemer piesta	80 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Max. Rýchlosť	0,9 m/s
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	32 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	2.262 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	3.016 N
Pohybovaná hmotnosť	5.985 g
Hmotnosť výrobku	12.436 g
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Material cover	Hliníková tvárna zliatina
Material seals	NBR
Material housing	Hliníková tvárna zliatina
Material piston rod	Zušíľachtená oceľ