


# Pripojovací kábel KMP2-03-V-X-26

číslo dielca: 18681

FESTO

Kábel je dodateľný v dĺžkach od 1 do 99 m.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



Exemplary representation

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 250$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 300$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	7,5 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Elektrická prípojka	zásuvka 26-pinový
Káblové usporiadanie	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Priemer kábla	15 mm
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	čierne káble s postupným bielym číslovaním od 1 do 26
Materiálová informácia pre tesnenia	CR Odolné voči svetlu a oleju
Materiálová informácia pre skriňu	Zliatina medi poniklované
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi pozlátený