


DUO-kábel KM12-DUO-M8-GDWD

číslo dielca: 18688

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Rozsah pracovného napätia AC | ≤ 60 V |
| Rozsah pracovného napätia DC | ≤ 75 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť | 2,8 A |
| Spôsob ochrany | IP67 |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 70 °C |
| Teplota okolia | -30 ... 70 °C |
| Hmotnosť výrobku | 61 g |
| Elektrická prípojka | priama zástrčka / priama zásuvka M12x1 / M8 4-pinový / 3-pinový |
| Káblové usporiadanie | 2x(3x0,25) |
| Priemer kábla | 4,5 mm |
| Dĺžka kábla | 0,6 m |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním So zástrčkou so závitom s prevlečnou maticou |
| Materiálová informácia pre prevlečnú maticu | Mosadz poniklované |
| Materiálová informácia pre skríňu | PUR |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | PUR |
| Materiálová informácia pre zverné kontakty | Mosadz pozlátený |