


Zástrčka SEA-GS-M8

číslo dielca: 18696

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	9 g
Elektrická prípojka	3-pólový M8x1 Priama zástrčka / pájkovacie prípoje
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 60 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	3 A
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg7
Prípustný priemer kábla	3,5 ... 5 mm
Prierez prípojky	0,25 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	Poniklovaná mosadz
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz pozlátený