

# doska adaptéra VIGP-03-7,0-4,0


číslo dielca: 18740

Výbehový typ

[pre ventilový terminál](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	36 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak	3 ... 6 bar
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Hmotnosť výrobku	570 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s vnútorným závitom
Typ upevnenia ventilu	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G1/2