

lineárny pohon DLP-80- -

číslo dielca: 187473

FESTO

priame prírubové pripojenie vzduchu podľa VDI/VDE 3845- Namur ventily.
Iné dĺžky zdvihov na vyžiadanie. Pre použitie v technologickom priemysle, najmä vhodné na posúvačových ventiloch.

Diese Antriebe können auf Anfrage mit ATEX-Zulassung geliefert werden. Die Angaben im Datenblatt zu "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" und "CE-Zeichen" beziehen sich nur auf Antriebe mit Zulassung.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	≤ 500 mm
priemer piesta	80 mm
tlmenie	bez
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
Rozpoznanie polohy	bez
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
ATEX-Označenie	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-teplota okolia	-20°C \leq Ta \leq +60°C
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
CE-symbol	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	2.827 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	3.016 N
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované