

lineárny pohon DLP-160- -

číslo dielca: 187476

FESTO

priame prírubové pripojenie vzduchu podľa VDI/VDE 3845- Namur ventily.
Iné dĺžky zdvihov na vyžiadanie. Pre použitie v technologickom priemysle, najmä vhodné na posúvačových ventiloch.

Diese Antriebe können auf Anfrage mit ATEX-Zulassung geliefert werden. Die Angaben im Datenblatt zu "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" und "CE-Zeichen" beziehen sich nur auf Antriebe mit Zulassung.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|--|
| Zdvih | ≤ 500 mm |
| priemer piesta | 160 mm |
| tlmenie | bez |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | dvojčinný |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Pracovný tlak | 2 ... 10 bar |
| ATEX-Označenie | II 2 GD c T4 T120°C |
| ATEX-teplota okolia | -20°C \leq Ta \leq +60°C |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| CE-symbol | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 11.581 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 12.064 N |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |