


# lineárny pohon DLP-250- -

číslo dielca: 187477


FESTO

priame prírubové pripojenie vzduchu podľa VDI/VDE 3845- Namur ventily.  
Iné dĺžky zdvihov na vyžiadanie. Pre použitie v technologickom priemysle, najmä vhodné na posúvačových ventiloch.

Diese Antriebe können auf Anfrage mit ATEX-Zulassung geliefert werden. Die Angaben im Datenblatt zu "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" und "CE-Zeichen" beziehen sich nur auf Antriebe mit Zulassung.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	$\leq 600$ mm
priemer piesta	250 mm
tlmenie	bez
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
Rozpoznanie polohy	bez
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
ATEX-Označenie	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX-teplota okolia	-20°C $\leq$ Ta $\leq$ +60°C
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
CE-symbol	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	28.698 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	29.542 N
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované