


kolíkový adaptér SIE-GA

číslo dielca: 18780

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| podľa normy | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Rozsah pracovného napätia AC | 250 V |
| Rozsah pracovného napätia DC | 250 V |
| Nárazová pevnosť | 2,5 kV |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 4 A |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o nízkom napätí |
| Spôsob ochrany | IP67 |
| Teplota okolia | -25 ... 85 °C |
| Max. uťahovací moment pre uzamknutie | 0,6 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 23,5 g |
| Elektrická prípojka | 4-pólový tvar A M12x1 priama zástrčka |
| Typ upevnenia | s prevlečnou maticou |
| Materiálová informácia pre prevlečnú maticu | Poniklovaná mosadz |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre zverné kontakty | Mosadz Poniklovaný a pozlátený |