

# Prípojovací blok CPE14-PRSGO-2

FESTO


číslo dielca: 187829

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre ventily konštručného radu Compact Performance, s otvorenými PRS-kanálmi.

Pri tomto pripájacom bloku sa môžu použiť iba závitové spojky s G-  
prípojom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	2
Tlak prasknutia	3 MPa
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	950 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený