


zásuvka kábla ASI-SD-FK-M12

číslo dielca: 18788

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 40 V
Prúdová zaťažiteľnosť	2 A
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	16,8 g
Prierez pripojky	1,5 mm ²
Elektrická prípojka	5-pólový Priama zástrčka / Tehnlógia " insulation displacement"
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
Farba púzdra	čierny
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	poniklované
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre zverně kontakty	Zliatina medi pozlátený