


Zásuvka kábla ASI-SD-PG-M12

číslo dielca: 18789

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	27,6 g
Elektrická prípojka	4-pólový priamy zásuvka Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 125 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Káblový konektor so závitom	Pg9
Prierez prípojky	0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	poniklované
Materiál kontaktov zástrčky	bronz