


# Káblový rozdeľovač ASI-KVT-FK-S

číslo dielca: 18797

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota              |
|---|----------------------|
| Typ upevnenia                               | s priebežným vŕtaním |
| montážna poloha                             | ľubovoľný            |
| Hmotnosť výrobku                            | 7,2 g                |
| Rozsah pracovného napätia DC                | $\leq 75$ V          |
| Rozsah pracovného napätia AC                | $\leq 60$ V          |
| Prúdová zaťažiteľnosť                       | 3 A                  |
| Prierez prípojky                            | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Spôsob ochrany                              | IP65                 |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 50 °C         |
| Teplota skladovania                         | -30 ... 85 °C        |
| LABS - konformita                           | VDMA24364-B2-L       |
| Materiál telesa                             | PA                   |
| Materiál kontaktov zástrčky                 | bronz                |