

# elektromagnetický ventil


## MN2H-2X3G-D-02-S

číslo dielca: 187979

FESTO

podľa ISO 15407-1, s cievkou a pomocným ručným ovládaním, bez zásuvky.

Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Šírka	18 mm
Štandardný menovitý prietok	440 l/min
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	pneumatická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Menovitá hodnota	6 mm
Sieťový modul	19 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	VDMA 24563
Ručné pomocné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou
Druh riadenia	predregulovaný
napájanie riadiacim vzduchom	externý
Smer prúdenia	nereverzibilný
Riadiaci tlak	1,3 ... 10 bar
b-hodnota	0,3
C-hodnota	1,85 l/sbar
Čas vypnutia	15 ms
Čas zapnutia	15 ms
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 1,5W
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný Vákuum
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-10 ... 50 °C
Riadiace médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Elektrická prípojka	Zástrčka podľa DIN 43650 tvar C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 1	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 2	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2

<b>charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 4	prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 5	prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok