


Tlakový multiplikátor DPA-100-16

číslo dielca: 188399

FESTO

na dosiahnutie vyšších tlakov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
priemer piesta	100 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Dvojpiestový tlakový multiplikátor
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/4
Výstupný tlak 2	4 ... 16 bar
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	4 ... 16 bar
Vstupný tlak 1	2 ... 10 bar
Poznámka k rozsahu regulácie tlaku	Pri maximálne napnutej regulačnej pružine možno prekročiť maximálny výstupný tlak o 40 %.
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	13.000 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS