

# riadenie v mieste DLP-VSE-2-5/2-C

číslo dielca: 188463

FESTO

pre sériu pohonov DLP.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s príslušenstvom
na vonkajšie použitie	C1 - zóna použitia s ochranou proti poveternostným vplyvom
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Rozsah pracovného napätia DC	20,4 ... 28,8 V
Maximálny príkon	120 mA
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 100 % Kondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 zmontované podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1.600 g
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)