


# riadenie v mieste DLP-VSE-3-5/3-G-ASI

číslo dielca: 188473

FESTO

pre sériu pohonov DLP.



## údajový list

| charakteristický znak   | Hodnota   |
|---|---|
| Typ upevnenia   | Voliteľný:<br>s priebežným vŕtaním<br>s príslušenstvom      |
| na vonkajšie použitie   | C1 - zóna použitia s ochranou proti poveternostným vplyvom  |
| Pracovný tlak   | 3 ... 8 bar   |
| Menovitý prevádzkový tlak   | 6 bar   |
| Rozsah jednosmerného pracovného napätia AS-Interface                    | 26,5 ... 31,6 V   |
| Rozsah jednosmerného pracovného napätia AS-Interface, pomocné napájanie | 20,4 ... 28,8 V   |
| Maximálny príkon  | 180 mA  |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)                                   | podľa smernice EU-EMV                                       |
| Pracovné médium   | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                                      | 3   |
| Relatívna vlhkosť vzduchu   | 5 - 100 %<br>Kondenzujúci                                   |
| Spôsob ochrany  | IP65<br>zmontované<br>podľa IEC 60529                       |
| Teplota okolia  | -5 ... 50 °C  |
| Hmotnosť výrobku  | 1.700 g   |
| Materiálová informácia pre kryt   | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný                      |
| Materiálová informácia pre tesnenia                                     | NBR   |
| Materiálová informácia pre skriňu                                       | Hliníková tvárna zliatina<br>eloxovaný                      |
| Materiálová informácia pre skrutku                                      | Oceľ<br>pozinkované   |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu                               | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |