

kruhový valec

DSEU-8-80-P-A-MA

číslo dielca: 188627

FESTO

Koncové veko s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Zdvih | 80 mm |
| priemer piesta | 8 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestnica Teleso valca |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | Axiálny prívod vzduchu |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | 0 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 23 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 30 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 4,3 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 2,3 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 14,4 g |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka | M3 |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |