



# kruhový valec

## DSEU-16-10-P-A-MA

číslo dielca: 188645

FESTO

Koncové veko s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



### údajový list

| charakteristický znak                 | Hodnota                                 |
|---------------------------------------|---|
| Zdvih                                 | 10 mm                                   |
| priemer piesta                        | 16 mm                                   |
| Tlmenie                               | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha                       | ľubovoľný                               |
| Konstruktívne vyhotovenie             | piest<br>piestnica<br>Teleso valca      |
| Rozpoznanie polohy                    | pre snímače koncových polôh             |
| Premenné                              | Axiálny prívod vzduchu                  |
| Pracovný tlak                         | 1,5 ... 10 bar                          |
| činnosť                               | dvojčinný                               |
| Pracovné médium                       | sušený vzduch, mazaný a nemazaný        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 1                                       |
| Teplota okolia                        | 0 ... 80 °C                             |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 104 N                                   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred  | 121 N                                   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm    | 16,2 g                                  |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu   | 5 g                                     |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm   | 47,7 g                                  |
| Typ upevnenia                         | s príslušenstvom                        |
| Pneumatická prípojka                  | M5                                      |
| Materiálový údaj                      | zahŕňa látky obsahujúce LABS            |
| Materiálová informácia pre kryt       | Hliníková tvárna zliatina               |
| Materiálová informácia pre tesnenia   | TPE-U(PU)                               |
| Materiálová informácia pre skriňu     | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ       |
| Materiálová informácia pre piestnicu  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ       |