

# Ventilový terminál IIMP-02-1/4-14-BU

číslo dielca: 18876

FESTO

G1/4, s multipólovým prípojom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	1.300 ... 1.600 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	Multipol
Max. počet miest na ventily	14
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrova	02
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	Pevný raster
Riadiaci tlak	1,5 ... 10 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Teplota média	-5 ... 50 °C
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS