

# Koncová doska IEPR-04-D-3


číslo dielca: 18880

Výbehový typ

[pre ventilový terminál](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Osvedčenie	UL - Recognized (OL)
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS