

Plastová hadica PUN-CM-4-SW

číslo dielca: 188882

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, pre QS spojky, Polyuretán (nie je vhodná do potravinárskeho priemyslu). Antistatická.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	17 mm
Vnútorňý priemer	2,5 mm
Min. polomer ohybu	8 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 145 psi
Povrchový odpor	0,01 ... 10 MOhm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-35 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,00993 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)