


Snímač polohy SMH-S1-HGPP16

číslo dielca: 189041

Výbehový typ

FESTO

s Hall-ovým efektom, pre bezkontaktné snímanie na mini uchopovačoch.
Funkčné len v spojení s vyhodnocovací jednotkou SMH-AE1, alebo
prevodníkom signálu SVE4.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre uchopovač
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
meraná veličina	Pozícia
princíp merania	magnetická ozvena
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Odolnosť voči skratu	nie
Odolnosť voči preťaženiu	nie je k dispozícii
Výstupný signál	Analógový
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	kábel so zástrčkou
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pozlátená
Dĺžka kábla	0,5 m
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Typ upevnenia	upevnený na uchopovači
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	20 g
Farba púzdra	čierny
Materiál telesa	Epoxidová živica Poniklovaná mosadz PA POM PUR
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L