

# Prísavka s držiakom ESG-8

číslo dielca: 189170

FESTO

Vzorové zobrazenie



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Priemer nasávania	8 mm
montážna poloha	vertikálny
Špeciálne vlastnosti	Antistatický
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vaku hore bočné pripojenie vaku s výškovou kompenzáciou s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Tvar prísavky	kruhová, plochá
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-30 ... 200 °C
Prípojka vaku	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikón)