

Prísavka s držiakom ESG-15

číslo dielca: 189172

FESTO

Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Priemer nasávania	15 mm
montážna poloha	vertikálny
Špeciálne vlastnosti	Antistatický
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vaku hore bočné pripojenie vaku s výškovou kompenzáciou s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 3
Tvar prísavky	kruhová, plochá kruhová, extra hlboká
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-30 ... 200 °C
Prípojka vaku	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikón)