

Prísavka s držiakom ESG-80

číslo dielca: 189178

FESTO

Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Priemer nasávania	80 mm
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vákua hore bočné pripojenie vákua s výškovou kompenzáciou s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	kruhovú, plochá kruhovú, hlbokú kruhovú, extra hlbokú kruhovú, vlnovec 1,5-násobný
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-30 ... 200 °C
Prípojka vákua	G1/8 G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	FPM NBR PUR VMQ (Silikón) Vulkollan®