

# Prísavka s držiakom ESG-100

číslo dielca: 189179

FESTO

Vzorové zobrazenie



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Priemer nasávania	100 mm
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vaku hore bočné pripojenie vaku s výškovou kompenzáciou s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	kruhovú, plochú kruhovú, hlbokú kruhovú, extra hlbokú
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-30 ... 200 °C
Prípojka vaku	G1/8 G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	FPM NBR PUR VMQ (Silikón) Vulkollan®