

Prísavka s držiakom ESG-8X30

číslo dielca: 189187

FESTO



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť sania	8x30 mm
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vákua hore bočné pripojenie vákua s výškovou kompenzáciou s dlhým výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	oválna, plochá
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Prípojka vákua	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR