


Držiak vákuovej prísavky ESH-HA-2-PK

číslo dielca: 189196

FESTO

s dlhým výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj zo strany, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matíc.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	0,169 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vákua hore
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	7 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie nasávania	priemer 4 mm
Prípojka vákua	PK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušíľachtená oceľ vysokolegovaná oceľ