


Držiak vákuovej prísavky ESH-HA-5-G

číslo dielca: 189201

FESTO

s dlhým výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj zo strany, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matíc.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	1,862 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vákua hore
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	84 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie nasávania	M10
Prípojka vákua	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušľachtená oceľ vysokolegovaná oceľ