


Držiak vákuovej prísavky ESH-HB-2-QS

číslo dielca: 189205

FESTO

s výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj zo strany, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matic.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Objem | 0,418 cm ³ |
| montážna poloha | vertikálny |
| Konstruktívne vyhotovenie | bočné pripojenie vákua |
| Priradenie držiaka prísavky | Veľkosť 2 |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-A1-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 13 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Upevnenie nasávania | priemer 4 mm |
| Prípojka vákua | QS-6 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR Oceľ |
| Materiál držiaka | Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušíľachtená oceľ vysokolegovaná oceľ |