


Držiak vákuovej prísavky ESH-HB-4-PK

číslo dielca: 189210

FESTO

s výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj zo strany, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matic.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	0,416 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konstruktívne vyhotovenie	bočné pripojenie vákua
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Upevnenie nasávania	M6
Prípojka vákua	PK-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušíľachtená oceľ vysokolegovaná oceľ