


Držiak vákuovej prísavky ESH-HB-5-G

číslo dielca: 189211

FESTO

s výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj zo strany, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matic.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	1,921 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	bočné pripojenie vákua
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	91 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Upevnenie nasávania	M10
Prípojka vákua	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušľachtená oceľ vysokolegovaná oceľ