

# Držiak vákuovej prísavky ESH-HC-1-QS

číslo dielca: 189213

FESTO

bez výškového vyrovnania, vákuový prípoj hore, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matic.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	3 mm
Objem	0,385 cm <sup>3</sup>
montážna poloha	vertikálny
Konstruktívne vyhotovenie	Prípojenie vákua hore s výškovou kompenzáciou
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 1
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	17 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie nasávania	priemer 3 mm
Prípojka vákua	QS-4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušľáchtená oceľ vysokolegovaná oceľ