


Držiak vákuovej prísavky ESH-HC-6-G

číslo dielca: 189222

FESTO

bez výškového vyrovnania, vákuový prípoj hore, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matic.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	20 mm
Objem	11,537 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vákua hore s výškovou kompenzáciou
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 6
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	472 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie nasávania	M20x2
Prípojka vákua	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušľachtená oceľ vysokolegovaná oceľ