

Držiak vákuovej prísavky ESH-HCL-2-PK

číslo dielca: 189226

FESTO

s dlhým výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj hore, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matíc.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Teleskopický držiak prísavky | 10 mm |
| Objem | 0,398 cm ³ |
| montážna poloha | vertikálny |
| Konstruktívne vyhotovenie | Prípojenie vákua hore s výškovou kompenzáciou |
| Priradenie držiaka prísavky | Veľkosť 2 |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-A1-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 19 g |
| Typ upevnenia | s kontramaticou |
| Upevnenie nasávania | priemer 4 mm |
| Prípojka vákua | PK-4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR Oceľ |
| Materiál držiaka | Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušľáchtená oceľ vysokolegovaná oceľ |